

**Bijlage Siemens A5 Beproeving OAI**

§ (NEN 2654-2)	Omschrijving
6.3.2.2 / 7.3.2.2	Beproeving ontruimingssignaalgever

Voor onderstaande signaalgevers kan de functionele beproeving plaatsvinden door de signaalgevers te activeren

Akoestische en optische signaalgevers:

Lusgevoede signaalgevers;

DBS720	Detectorsokkel/Sirene combinatie Wit
FDS221-W	Sirene Wit
FDS221-R	Sirene Rood
FDS224-W	Wand Sirene Wit
FDS224-R	Wand Sirene Rood
FDS225-W	Wand Sirene Spraak Wit
FDS225-R	Wand Sirene Spraak Rood
FDS226-WW	Wand Sirene/Flitser Combinatie Witte Flits Wit
FDS226-WR	Wand Sirene/Flitser Combinatie Rode Flits Wit
FDS226-RW	Wand Sirene/Flitser Combinatie Witte Flits Rood
FDS226-RR	Wand Sirene/Flitser Combinatie Rode Flits Rood
FDS227-WW	Wand Sirene/Flitser Combinatie Spraak Witte Flits Wit
FDS227-WR	Wand Sirene/Flitser Combinatie Spraak Rode Flits Wit
FDS227-RW	Wand Sirene/Flitser Combinatie Spraak Witte Flits Rood
FDS227-RR	Wand Sirene/Flitser Combinatie Spraak Rode Flits Rood
FDSB226-WW	Plafond Sirene/Flitser Combinatie Witte Flits Wit
FDSB226-WR	Plafond Sirene/Flitser Combinatie Rode Flits Wit
FDSB227-WW	Plafond Sirene/Flitser Combinatie Spraak Witte Flits Wit
FDSB227-WR	Plafond Sirene/Flitser Combinatie Spraak Rode Flits Wit
FDS229-R	Sirene/Flitser Combinatie Rood
FDS229-A	Sirene/Flitser Combinatie Oranje

Conventionele signaalgevers;

ROLP-W	Sirene Wit
ROLP/R/S	Sirene Rood